

Artikelnummer	Artikelname
930805014	PROFIversal PA 8-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Ausführung, 19", 2m Zuleitung, Farbe: schwarz

PROFIversal PA, 8-fach, 45° gedrehte Töpfe, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, 2m Zuleitung H05VV-F3G1, 5mm², mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A, 250VAC, Länge 482, 6mm, VDE, CEE7/III, Farbe: schwarz



Technische Daten	930805014
Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	8
FI-Schalter	nein
Mit Deckel	nein
Werkstoff	Metall
Schlagfestigkeit	IK00
Transparent	nein
Mit Feinsicherung	nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11	0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA	0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal	0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E	0
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Nennstrom	16,00 A
Farbe	schwarz
Aderquerschnitt	1,5 mm²
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Länge der Zuleitung	2 m
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Netzzeitstörfilter	nein
Verdreher Zentraleinsatz	ja
Überspannungsschutz	nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

Technische Daten 930805014	
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)	0
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17	0
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoffgüte	Aluminium
NEMA-Code	ohne
Ausführung der Oberfläche	matt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°
Art des Netzanschlusses	Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdsstift)	0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363	0
Antibakterielle Behandlung	nein
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30	0
Überstromschutz	nein
Max. Anschlussleistung	3680 W
Direkt steckbar (ohne Leitung)	nein
Ausführung des Steckers	abgewinkelt
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)	0