



Merkmale

- ▶ Lauter Standard-Einbausummer
- ▶ Sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- ▶ ~ 90 dB Schalldruck für universelle Anwendungen
- ▶ Tonart: Pulston
- ▶ Schalldruck mittels Drehfenster stufenlos regelbar (bis ca. 10 dB)
- ▶ Modelle
BU 2: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC
BU 3: 220/230 V AC



Technische Daten

Type	BU2	BU3
Gehäuse, Farbe	ABS, schwarz RAL 9005	
Nennspannung	12 V AC/DC, 24 V AC/DC	220 V AC
Tonart	Pulston	
Tonfrequenz	3.000 ± 500 Hz	
Max. Schalldruck	90 dB	
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C	
Anschluss	Stecker mit Schraube	
Gewicht	35 g	



Bestelldaten

Type	Nennspannung (V)	Artikel-Nr.	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)
BU2	12 V AC/DC	B100 520 404	6-16	0,020
BU2	24 V AC/DC	B100 520 405	12-28	0,030
BU3	220 V AC	B100 520 313	180-240	0,020