

WS-852

- 4 GB Speicher plus microSD-Kartenfach
- Eingebautes Stereo-Mikrofon
- Einfacher Modus
- 5 Ordner für jeweils bis zu 200 Dateien
- Herausschiebbarer USB-Stecker
- Intelligenter Auto Modus
- Low-Cut-Filter
- Aufnahmeprogramme



Bedienerfreundliches Diktiergerät

Der digitale Rekorder WS-852 ist ein echter Meister der Sprachaufzeichnung. Die Stereo-Mikrofone sind in einem 90° Winkel angeordnet, um bei jeder Aufnahme hervorragenden Stereo-Sound aufzuzeichnen - ob bei einer Schulstunde oder bei einem geschäftlichen Meeting. Wenn der Sprecher leise redet, erhöht der Intelligente Auto-Modus den Eingangspegel, damit man die Aufnahme nachher mit gleichmäßiger Lautstärke abhören kann. Umgekehrt gilt das Gleiche, wenn der Sprecher laut redet. Natürlich hat auch hier Komfort oberste Priorität. Deswegen bietet der Rekorder WS-852 von OLYMPUS den Einfachen Modus, der für die schnelle Bedienung nur wichtigste Informationen und häufig genutzte Funktionen anzeigt.

Technische Daten

Speichermedien

Interner / Wechselspeicher	Intern + Herausnehmbar
microSD-/microSDHC-Karte	Ja (bis zu 32 GB)
Interner Speicher	4 GB

USB-Eigenschaften

Direkte USB-Verbindung	Ja
USB-Geschwindigkeit	Hi-Speed USB 2.0
USB-Klassen	USB Storage Class

Display

Display-Farbe	Weiß
Displaygröße	29 x 29 mm / 1,61"
Display-Typ	Hochauflösendes Matrix-Display (108 x 84 Punkte)
Schriftgröße einstellen	Ja

Bedienung des Gerätes

HOLD-Schalter	Ja
Netzschalter	Ja

Aufnahmemodi

Aufnahmeformat	MP3
128 kbps	65 h
64 kbps	131 h (Mono)
8 kbps	1.040 h (Mono)
Maximale Aufnahmezeit	1.040 h (MP3, 8kbps)

Wiedergabe-Modus

Wiedergabe-Format	MP3
-------------------	-----

Samplingfrequenz

MP3	44,1 kHz 8 - 128 kbps
-----	-----------------------

Frequenzgang

MP3	128 kbps / 40 - 17.000 Hz
	64 kbps / 40 - 15.000 Hz
	8 kbps / 40 - 3.500 Hz

Aufnahmefunktion

Bedienung	
Index	bis zu 99 in einer Datei
Autostart	VCVA (Variable Control Voice Actuator) Voice Sync
Aufnahmeprogramme	Meeting Konferenz Diktieren Spracherkennung Telefongesprächsaufzeichnung Kopieren
Verbesserte Aufnahme	Low-Cut-Filter

Wiedergabefunktion

Wiedergabegeschwindigkeit	einstellbar (50 - 200%)
Dateiverwaltung	Schnellvorlauf / - rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf
Datei-Auswahl	Wiedergabe der Datei Wiedergabe ganzer Ordner
Wiederholungsfunktion	Wiederholte Wiedergabe A-B wiederholte Wiedergabe
Verbesserung der Soundqualität	
Wiedergabeszenen	

Datenmanagement

Löschen	Löschen einzelner Dateien Löschen aller Dateien
Anzahl der Ordner	5
Dateien pro Ordner	200
Datei teilen	Ja (Nur MP3-Dateien)

Weitere Funktionen

Piepton (System-Ton)	Ja
----------------------	----

Software

Passende Audio Software	Olympus Sonority (optional)
-------------------------	-----------------------------

Anschlüsse, eingehend

Mikrofon Empfindlichkeit / Verstärkung	Laut/Leise Intelligenter Auto-Modus
PC-Schnittstelle	USB Storage Class
Mikrofonbuchse	Ja
Mikrofone	Eingebautes Stereo-Mikrofon (Direktional)

Anschlüsse, ausgehend

Lautsprecherdurchmesser	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 20 mm Durchmesser
Maximale Ausgangsleistung	250 mW
Kopfhörerbuchse	Ja

Stromversorgung

Stromversorgung	Akku: 2 x AAA
Alkaline-Batterielebensdauer	Aufnahme: 110 h (LP-Modus) Wiedergabe: 90 h über Kopfhörer

Abmessungen

HxBxT	111,5 x 39 x 18 mm
Gewicht	77 g

Äußeres

Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Kunststoff

Sprachen

Menüsprachen	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, TR, NL, DA, CN
--------------	--

Gerätesicherung

Sperrung einzelner Dateien	Ja
----------------------------	----

Betriebssysteme & Mindestanforderungen

Windows	Microsoft Windows Vista /7/8/8.1
Macintosh	Mac OS X 10.5 - 10.9