

WS-853

- 8 GB Speicher plus microSD Kartenfach
- Eingebautes Stereo-Mikrofon
- Intelligenter Auto Modus
- Low-Cut-Filter
- Herausschiebbarer USB-Stick
- Voice Balancer
- Einfacher Modus
- 5 Ordner für jeweils bis zu 200 Dateien



Detailreiche Sprachaufzeichnung in jeder Situation

Ob leise oder laute Stimmen, in Meetings oder Seminaren, Sie hören bei Ihrer Audioaufnahme mit dem Rekorder WS-853 jeden in gleichmäßiger Lautstärke. Dieses qualitativ hochwertige Gerät verfügt über ein eingebautes, rauscharmes Stereo-Mikrofon, um alle Sprecher zu erfassen - und das Beste: sein Intelligenter Auto-Modus passt den Aufnahmepegel automatisch an, so dass Sie nichts verpassen. Gleichzeitig eliminiert die Rauschunterdrückung ungewollte Umgebungsgeräusche für eine brillantere, klare Wiedergabe-Qualität. Dank der Funktion Einfacher Modus können Einsteiger von einer vereinfachten Bedienung profitieren. Für Fortgeschrittene bietet der Rekorder den Normal Modus für die individuellere Audio-Aufnahme.

Technische Daten

Speichermedien

Interner / Wechselspeicher	Intern + Herausnehmbar
microSD-/microSDHC-Karte	Ja (bis zu 32 GB)
Interner Speicher	8 GB

USB-Eigenschaften

Direkte USB-Verbindung	Ja
USB-Geschwindigkeit	Hi-Speed USB 2.0
USB-Klassen	USB Storage Class

Display

Display-Farbe	Weiß
Displaygröße	29 x 29 mm / 1,61"
Display-Typ	Hochauflösendes Matrix-Display (108 x 84 Punkte)
Schriftgröße einstellen	Ja

Bedienung des Gerätes

HOLD-Schalter	Ja
Netzschalter	Ja

Aufnahmemodi

Aufnahmeformat	MP3
128 kbps	130 h
64 kbps	260 h (Mono)
8 kbps	2.080 h (Mono)
Maximale Aufnahmezeit	2.080 h (MP3, 8kbps)

Wiedergabe-Modus

Wiedergabe-Format	MP3
-------------------	-----

Samplingfrequenz

MP3	44,1 kHz 8 - 128 kbps
-----	-----------------------

Frequenzgang

MP3	128 kbps / 40 - 17.000 Hz
	64 kbps / 40 - 15.000 Hz
	8 kbps / 40 - 3.500 Hz

Aufnahmefunktion

Bedienung	
Index	bis zu 99 in einer Datei
Autostart	VCVA (Variable Control Voice Actuator) Voice Sync
Aufnahmeprogramme	Meeting Konferenz Diktieren Spracherkennung Telefongesprächsaufzeichnung Kopieren
Verbesserte Aufnahme	Low-Cut-Filter

Wiedergabefunktion

Wiedergabegeschwindigkeit	einstellbar (50 - 200%)
Dateiverwaltung	Schnellvorlauf / - rücklauf Schneller Vor- und Rücklauf
Datei-Auswahl	Wiedergabe der Datei Wiedergabe ganzer Ordner
Wiederholungsfunktion	Wiederholte Wiedergabe A-B wiederholte Wiedergabe
Verbesserung der Soundqualität	Voice Balancer Rauschunterdrückung
Wiedergabeszenen	

Datenmanagement

Löschen	Löschen einzelner Dateien Löschen aller Dateien
Anzahl der Ordner	5
Dateien pro Ordner	200
Datei teilen	Ja (Nur MP3-Dateien)
Kalendersuchfunktion	Ja

Weitere Funktionen

Piepton (System-Ton)	Ja
----------------------	----

Software

Passende Audio Software	Olympus Sonority (optional)
-------------------------	-----------------------------

Anschlüsse, eingehend

Mikrofon Empfindlichkeit / Verstärkung	Laut/Leise Intelligenter Auto-Modus
PC-Schnittstelle	USB Storage Class
Mikrofonbuchse	Ja
Mikrofone	Eingebautes Stereo-Mikrofon (Direktional)

Anschlüsse, ausgehend

Lautsprecherdurchmesser	Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit 20 mm Durchmesser
Maximale Ausgangsleistung	250 mW
Kopfhörerbuchse	Ja

Stromversorgung

Stromversorgung	Akku: 2 x AAA
Alkaline-Batterielebensdauer	Aufnahme: 110 h (LP-Modus) Wiedergabe: 90 h über Kopfhörer

Abmessungen

HxBxT	111,5 x 39 x 18 mm
Gewicht	77 g

Äußeres

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff

Sprachen

Menüsprachen	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, TR, NL, DA, CN
--------------	--

Gerätesicherung

Sperrung einzelner Dateien	Ja
----------------------------	----

Betriebssysteme & Mindestanforderungen

Windows	Microsoft Windows Vista /7/8/8.1
Macintosh	Mac OS X 10.5 - 10.9