

BS 14.4 (602206510) Akku-Bohrschrauber
1x14.4V/2Ah Li-Ion; Ladegerät SC 60 Plus; Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602206510
EAN 4007430291530



Abbildung stellvertretend

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Technische Werte

Kennwerte

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	14.4 V
Kapazität des Akkupacks	2 Ah
Max. Drehmoment weich	20 Nm
Max. Drehmoment hart	40 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1.2 kg

Geräuschemission

Schalldruckpegel	72 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	83 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter

Gürtelhaken

Li-Power Akkupack (14,4 V/2,0 Ah)

Ladegerät SC 60 Plus

Kunststoffkoffer