



SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 4-reihig-4x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2

Ausführung		
Produkt-Markename	ALPHA	
Produkt-Bezeichnung	Simbox XL	
Ausführung der Klemmleiste	Schraubklemme	
Ausführung der Tragschiene	Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715	
Ausführung des Deckels	geschlossen	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Allgemeine technische Daten		
Bestückung der Klemmleiste	1x8GB5015-5KM, 1x8GB5011-5KM	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP30	
Betriebsmittelschutzklasse	II	
Strom		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert / maximal	63 A	
Erscheinungsbild		
RAL-Farbnummer	RAL 9010	
Farbe	weiß	
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• DIN-Montageschiene	Ja	
• Montageplatte	Nein	
• transparenter Deckel	Nein	
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein	
Anzahl		
Anzahl der Reihen	4	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	640 mm	
Breite	305 mm	
Tiefe	99 mm	
Einbautiefe	70 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	12	
Befestigungsart	Aufputz	
Drehwinkel der Tür	135°	
Schienenmittenabstand	125 mm	
Material / des Gehäuses	Kunststoff	
allgemeine Produktzulassung		
	Konformitätser-	Sonstige


[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8GB5048-0KM>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GB5048-0KM>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8GB5048-0KM](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8GB5048-0KM)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





