

Stiftsammelschiene, 10mm² 16TE, 4-phasig, schneidbar FI 4P N rechts und 6 LS 1P+N berührungssicher mit Endkappen



Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene	
Ausführung des Produkts	10 mm ² , 16TE, 4P, schneidbar, mit Endkappen	
Allgemeine technische Daten		
Querschnitt	10 mm ²	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A	
Produktdetails		
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift	
Mechanischer Aufbau		
Breite	23,7 mm	
Länge	292 mm	
Nettogewicht	151,38 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3770-4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3770-4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3770-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



