



Produktdatenblatt



Hobel

GHO 26-82

Der handliche Hobel mit viel Kraft

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	710 W
Hobelbreite	82 mm
Spandicke einstellbar	0 – 2,6 mm

**Bestellnummer:** 0 601 594 303[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	710 W
Spandicke einstellbar	0 – 2,6 mm
Gewicht	2,6 kg
Falztiefe einstellbar	0 – 9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.500 min ⁻¹
Länge	284,0 mm
Breite	163,0 mm
Höhe	173,0 mm
Hobelbreite	82 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schwingungsemissionswert ah	7.8 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

Vorteile:

- Kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem 710-W-Motor, ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort
- Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung
- Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- Einschaltsperrung für Links- und Rechtshänder

**WOOD
RAZOR****Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 601 594 303
Handwerkerkoffer 2 605 438 567	✓
Parallelanschlag 2 607 000 102	✓
Staubbeutel 2 605 411 035	✓
Zusatzmesser 2 608 635 376	✓