

F-56 DIX Universalstecker

Die Firma Interkabel bietet Ihnen mit der Neuheit **F-56 DIX IK** einen Universalstecker für die klassischen 7mm Koaxialkabel.

Geeignet für Kabel mit:

- einem Außendurchmesser von 6,5 – 7,1mm.
- einem Dielektrikum mit Schirmung von 5,0 - 5,2mm.
- der Bezeichnung AC100, AC48, AC89, INKA 99



Absetzmaß:

- Seele 5,0 - 6,5 mm und Dielektrikum mit Schirm 6,0 - 7,5 mm freilegen

Kein ständiges Suchen mehr nach dem passenden Stecker.

Mit dem **F-56 DIX IK** decken Sie die oben genannten Kabel vollständig ab. Natürlich passt der Stecker auch auf Kabel von Wettbewerben mit dem wie vor angegebenden Aufbau.

Montageanleitung:

1) Innenleiter und Außenmantel entsprechend den Abmessungen unserer Vorgabe für den Stecker absetzen. Die Seele ist nun freigelegt und auch der Mantel wurde entfernt.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Drähte des Geflechtes Kontakt zum Innenleiter hergestellt haben. Es sollte nur der äußere Mantel entfernt werden, wenn dadurch der vorgeschriebene Durchmesser für das Dielektrikum mit Schirmung von 5,0 - 5,2mm erreicht wird. Sollte der Durchmesser zu groß sein müssen Sie den entsprechenden Schirmanteil entfernen.

2) Den Stecker jetzt über den Außenmantel aufschieben, maximal bis das Dielektrikum mit dem Boden der F-Schraube die gleiche Höhe erreicht.

Hinweis: Bitte nicht wie bei unseren andern Kompressionssteckern mit Kontakthülse das Geflecht oder die Folie zurückschlagen.

3) Abschießend den Stecker mit der Kompressionszange auf das Kabel pressen. Der Stecker ist Montiert.

Daten:

Artikelnummer: 61997-308-000

EAN: 4011438516045

VPE: 50 Stück

*Abbildung kann leicht abweichen (Farbring Rot)