

Akkusauger

Kabelloser Handstaubsauger BCH6L2560 weiß BCH6L2560



Endlich! Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der kabellose Staubsauger von Bosch mit einer Laufzeit von bis zu 60 min.

- Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush.
- **Einzigartige SensorBagless™ Technology:** besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- **Bosch Lithium-Ionen Technologie:** langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- **Neu:** HygienefilterPlus für besonders saubere Ausblasluft
- **Maximal flexibel:** kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen auch auf Polstern und in Ecken dank ansteckbarem Zubehörkit

Technische Daten

Abmessung der Palette :	205 x 80 x 120
Anzahl Geräte pro Palette :	40
Nettogewicht (kg) :	4,1
Bruttogewicht (kg) :	5,8
Frequenz (Hz) :	50/60
Steckerart :	Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian
Reinigungsleistungsklasse harte Böden (2010/30/EC) :	Nicht zutreffend
Reinigungsleistungsklasse Teppich (2010/30/EC) :	Nicht zutreffend



4 242002 879277

Akkusauger

Kabelloser Handstaubsauger BCH6L2560 weiß

BCH6L2560

Endlich! Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der kabellose Staubsauger von Bosch mit einer Laufzeit von bis zu 60 min.

Leistung

- Endlich! Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der kabellose Staubsauger von Bosch mit einer Laufzeit von bis zu 60 min.
- LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit
- Bosch Lithium-Ionen Technologie: Langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und leistungsstarker AllFloor HighPower Bodendüse
- AllFloor HighPower Brush: Elektrodüse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten
- Sensor Control: sensorgesteuerte Leistungskontrolle für minimierten Reinigungsaufwand. LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung
- Einzigartige SensorBagless™ Technology: besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- 3 Leistungsstufen
 - Stufe 1: für einfache Reinigungsaufgaben bei maximaler Laufzeit
 - Stufe 2: für normale Reinigungsaufgaben bei mittlerer Laufzeit
 - Stufe Turbo: für schwierige Reinigungsaufgaben bei kürzerer Laufzeit

Hygiene

- Accessory Kit: bestehend aus einem ansteckbaren, kurzen Handgriff und anpassbaren Tragegurt, aufsteckbaren Adapter mit Schlauch sowie einer Polster- und Fugendüse - perfekt für die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung
- Filterreinigung: Intelligente LED Anzeige der notwendigen Wartung
- Einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters.
- Neu: HygienefilterPlus für besonders saubere Ausblaslufte

Komfort

- Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System
- EasyClean System: Einfache Entnahme und Reinigung der Bürstenrolle aus der Düse
- Accessory Kit: bestehend aus einem ansteckbaren, kurzen Handgriff und anpassbaren Tragegurt, aufsteckbaren Adapter mit Schlauch sowie einer Polster- und Fugendüse - perfekt für

die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung

- Solide Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose
- Extra lange Laufzeit von bis zu 60 min
- Batterieladestatusanzeige: ja, dreifach
- Kurze Ladezeit:
 - 3 Stunden (80% Ladung)
 - 6 Stunden (100% Ladung)
- Staubbehältervolumen: 0.9 l
- Soft Touch Griff
- Gewicht: 3kg
- Accessory Kit: bestehend aus einem ansteckbaren, kurzen Handgriff und anpassbaren Tragegurt, aufsteckbaren Adapter mit Schlauch sowie einer Polster- und Fugendüse - perfekt für die Reinigung von Polstern und Ecken, leicht und praktisch in der Handhabung
- Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen um und unter Möbeln dank extrem beweglichem Düsengelenk und ansteckbarem Zubehörkit