Home Matic

Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschienenmontage



Artikel-Nr.: 141378A0 PRODUKTEIGENSCHAFTEN











- Schaltet angeschlossene Verbraucher ein und aus
- 230-V-Schalteingang kann bestehende Stromstoßschalter ersetzen
- Anschluss von bis zu 6 A/230 V Verbrauchern
- Untergebracht in einem Standard-Hutschienengehäuse mit 1 TE Breite
- Für unabhängiges Schalten von Komponenten ohne RS485-Anbindung und ohne externe Antenne
- Konfiguration und Steuerung per Funk über die Homematic Zentrale CCU möglich
- Bedien- und Konfigurationstaster sowie -Anzeige am Gerät
- Geringer Eigenverbrauch

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme: 6 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,35 W
Max. Schaltleistung: 1380 W
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C

Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C Lastart: ohmsche Last

Installation: auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN50022

Abmessungen (B x H x T): 18 x 65 x 87 mm

Gewicht: 63 g Funkfrequenz: 868,3 MHz Typ. Funk-Freifeldreichweite: 200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer: 141378A0

EAN-Code: 4047976413782 Kurzbezeichnung: HM-LC-Sw1-DR

Verpackungseinheit: 144

Maße Verpackung: 122 x 93 x 36 mm

Gesamtgewicht: 121,9 g

LIEFERUMFANG

1x Funk-Schaltaktor

1x Bedienungsanleitung in DE und EN



