

# Gigaset E630HX

## Robust und zuverlässig

- Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von:
  - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
  - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
  - Gigaset DECT-Basisstationen
  - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Vibrationsalarm
- Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- Separater Lautsprecher
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge



### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet).

## Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD Voice)
  - Hörerprofil einstellbar
  - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung: 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

## Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display  
38 x 32 mm (B x H), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale)  
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
  - Analog- oder Digitaluhr
  - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

# Gigaset

Wherever you go.

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

## Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtete Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

## SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

## Weitere Funktionen

- Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 310 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 14 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 8 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 135 g (inkl. Akku)</li> </ul>	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 40 g</li> <li>○ Ladeschale geeignet für Wandmontage</li> </ul>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset E630HX mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse</li> <li>○ 1 Ladeschale</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Gürtelclip</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>	
Gerätefarbe	Schwarz	
Datenblatt-Version	08.03.2016	