

23-teilig • 5 – 10 • PH2 – PH4 • T30 – T50 • 8 ^{5/16} •  ,  ,  , 



- Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
- Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugsmoment
- Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
- Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
- Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
- Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Antrieb: 
- Abtrieb:  ,  ,  , 
- Maße: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 23

Artikelnummer

2272/23 N



2206 •  •  • 8 ^{5/16}
5 • 6 • 8 • 10



2224 •  •  • 8 ^{5/16}
T30 • T40 • T45 • T50



2210 •  •  • 8 ^{5/16}
0.8 x 5.5 • 1 x 5.5 •
1.2 x 6.5 • 1.6 x 8 • 2 x 12



2272 • 8 ^{5/16}



2217 •  •  • 8 ^{5/16}
PH2 • PH3 • PH4