

Produktdatenblatt

600 LG-10

EAN-No. 4000896197644



SW 10 mm · 



- Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
- **Mindestens 25 % länger** als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
- Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
schlanke Bauform
- **Extralange Ausführung**
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: 10 mm
- Maße: 210 mm
- Höheres Drehmoment durch langen Hebel
bedeutet: **Mehr Leistung - Weniger Kraft**
 - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
 - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
- Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
- Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
- Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!

Artikelnummer

600 LG-10