

Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51

Überwachungsset mit Receiver und zwei Kameras für den Innen- und Aussenbereich



Besondere Merkmale RECEIVER "MIDI":

- Echtzeitüberwachung
- Speicherfunktion
- Backup-Funktion
- Aufnahme-Wiedergabe-Funktion
- Netzwerkbetrieb
- Alarmaktivierungsfunktion
- PTZ-Steuerung

Technische Spezifikationen RECEIVER "MIDI":

- Unterstützt HDCVI/IP Kamera Videoeingang
- H.264 Dual-Stream Videokomprimierung
- Alle Kanäle 1080P Echtzeit-Aufnahme
- Unterstützt gleichzeitigen VGA-/HDMI-Videoausgang
- Synchroner 4-Kanal-Echtzeit-Wiedergabe, GRID Schnittstelle, Smart-Suche
- Unterstützt verschiedene Marken-Netzwerkcameras anderer Hersteller
- ONVIF Version 2.3 Konformität
- 1 integrierter SATA Anschluss, unterstützt HDD bis zu 4TB
- 2 eingebaute Anschlüsse USB2.0 oder höher
- Mehrfache Netzwerküberwachung: WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Gewicht / Maße: 1,25 kg (ohne Festplatte) / (L) 27,0 x (B) 20,5 x (H) 4,1 cm

Besondere Merkmale BULLET KAMERA:

- Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsbereich bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)

Technische Spezifikationen BULLET KAMERA:

- Videoauflösung: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. Beleuchtung: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC AN), 0 Lux mit IR eingeschaltet
- Elektronische Blende: 1/3 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-Kanal BNC HDCVI hochauflösender Videoausgang & Videoausgang CVBS Standardauflösung
- BLC (Hintergrundlicht-Kontrolle): automatisch
- Lärminderung 2D/3D
- Farbe oder Schwarz/Weiß wählbar
- IR-Licht ist nur aktiv bei Videoaufnahmen im Nachtmodus
- Horizontaler Blickwinkel: 105,5° ~ 32,9°
- Brennweite: 2,7 ~ 12,0mm / automatischer Zoom
- Feste Blende für die Helligkeit
- Betriebstemperatur: -30°C ~ 60°C
- Stromversorgung: DC 12V ± 10%
- Stromverbrauch: 7,44W max. (Eingang 12V/0.62A) IR 15m max.
- Installation Innen- und Aussenbereich: Wandmontage
- Gewicht / Maße: 550 g / (L) 21,3 x (B) 8,0 x (H) 7,2 cm

Besondere Merkmale DOME KAMERA:

- Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsbereich bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) & IK10 (stoßfest)

Technische Spezifikationen DOME KAMERA:

- Videoauflösung: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. Beleuchtung: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC AN), 0 Lux mit IR eingeschaltet
- Elektronische Blende: 1/3 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-Kanal BNC HDCVI hochauflösender Videoausgang & Videoausgang CVBS Standardauflösung
- BLC (Hintergrundlicht-Kontrolle): automatisch
- Lärminderung von 2D/3D
- Bunt oder Schwarz/Weiß wählbar
- IR-Licht ist nur aktiv bei Videoaufnahmen im Nachtmodus
- Horizontaler Blickwinkel: 105,5° ~ 32,9°
- Brennweite: 2,7 ~ 12,0mm / automatischer Zoom
- Feste Blende für die Helligkeit
- Betriebstemperatur: -30°C ~ 60°C
- Stromversorgung: DC 12V ± 10%
- Stromverbrauch: 8,6W max. (Eingang 12V/0.72A) IR 15m max.
- Installation Innen- und Aussenbereich: Wandmontage / Deckenmontage
- Gewicht / Maße: 450 g / Ø 12,2 x (H) 8,9 cm



Verpackungsinhalt:

Receiver für Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x Netzteil, 2x BNC 18,3m Videokabel, Optische Maus, SATA Kabel, CD, Bedienungsanleitung Receiver

Bullet Kamera für Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x Schrauben und 3x Dübel, Bedienungsanleitung Bullet Kamera

Dome Kamera für Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51:

3x Schrauben und 3x Dübel, Bedienungsanleitung Dome Kamera

EAN-Code:

4260358121321 Artikel-Nr. 4564