

# ZI-STE2000IV

Stromerzeuger



- INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
- hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- inkl. Tragegriff und GummifüÙe
- geschlossener Corpus
- absolut geringer Geräuschpegel
- bequemer Transport durch geringes Eigengewicht
- einfache Bedienung



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-STE2000IV

Stromerzeuger



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	2300
Tank-Kapazität in l	3.5
Starter	CDI
max. Leistung in W	2200W S2 5 min
Gleichstrom	12V 6A
Laufleistung in h	4
Schall-Leistungspegel in dB(A)	93
Nettogewicht in kg	22,200
Verpackungslänge in mm	555
EAN Code	9120039239132

Motortyp	1-Zylinder 4-Takt OHV Motor
Kraftstoff	ROZ95
Drehzahl in min-1	4500
Steckdose	230V 50Hz
Generatordauerleistung in W	1800
Schall-Druckpegel in dB(A)	64
Bruttogewicht in kg	25
Verpackungsbreite in mm	305
Verpackungshöhe in mm	470

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**