

ZI-STE8004

Stromerzeuger 2x230V/1x400V



Highlights

- hervorragend geeignet für den Baustellen- und Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten
- E-Start, Fernbedienung (Seilzug)
- 100% Kupferwicklung, Synchrongenerator
- Betriebsstundenzähler
- Ölmangelsicherung, Benzin-Tankanzeige, Spannungsmesser
- Überlastungsschutz für Generator
- Fahrwerk: 2 x 10" Räder und 2x Klappgriffe
- AVR Regelung



ZI-STE8004

Stromerzeuger 2x230V/1x400V



Technische Details

Motorleistung S1 in W	9300
Tank-Kapazität in l	30
Starter	TCI
Steckdose	2x 230V 1x 400V
Laufleistung in h	6-7
Schall-Druckpegel in dB(A)	77
Nettogewicht in kg	95
Verpackungslänge in mm	870
EAN Code	9120039231815

Motortyp	1-Zylinder 4-Takt OHV Motor
Kraftstoff	ROZ95
max. Leistung in W	8000W (400V); 2600W (230V)
Generatordauerleistung in W	7000W (400V); 2300W (230V)
Schall-Leistungspegel in dB(A)	97
Bruttogewicht in kg	100
Verpackungsbreite in mm	610
Verpackungshöhe in mm	640