

# DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300108-018-S  
EAN 4016032282907



**USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin) St/St, 1.8m, USB 2.0 konform, sw**

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

**Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.**

- Datentransferrate bis zu 480MB/s
- Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	12,00	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,60	36,00	27,00	5,00	4.860,00
Einzel-VPE	1	0,06	15,00	17,00	2,00	510,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	15,00	17,00	2,00	510,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

