

Artikelnummer:
70665

EAN-Nummer:
4000870706657



Name
MaxLED 500 Basisset 3m Daylight IP44 Cover 6500K 18W 230/24V 36VA Silber Ks

Hersteller **Paulmann**

Leuchtmitteldaten

Nennlichtstrom	1.320 lm
Entspricht Glühlampe	107 W
Bemessungs-/Nutzlichtstrom	1650 lm
Bemessungsleistung	17 W
Bestückung	18 W
Anzahl Bestückung	1x
Lebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur Bereich	6.500 K
Bestückung	incl. 1x18 W
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	nv



Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL	13,6 x 16,5 x 7,8 cm
Länge	3 m
Gewicht netto	384 g
Erweiterbar auf max.	6,5 m
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 4 T: 12,5 mm

Technische Daten

Spannung	230/24 V
Trafoleistung	36 VA
Dimmbar	Ja
mit Steckverbinder	mit Steckverbinder

Artikelinfo

EAN	4000870706657
Garantie	5 Jahre
Interner Code	706.65
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Silber