

Artikelnummer:  
**70667**

EAN-Nummer:  
4000870706671



Name  
**MaxLED 500 Basisset 1,5m Daylight IP44 Cover 6500K 9W 230/24V 20VA Silber Kst**

Hersteller **Paulmann**

### Abmessungen

Länge	1,5 m
Verpackungsmaße BxHxL	13,4 x 15,6 x 7,3 cm
Gewicht netto	243 g
Erweiterbar auf max.	3,5 m
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 4 T: 12,5 mm



### Leuchtmitteldaten

Anzahl Bestückung	1x
Lebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur Bereich	6.500 K
Entspricht Glühlampe	61 W
Nennlichtstrom	660 lm
Bemessungsleistung	8,5 W
Bemessungs-/Nutzlichtstrom	825 lm
Bestückung	9 W
Bestückung	incl. 1x9 W
Leuchtmittelleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	nv

### Technische Daten

Trafoleistung	20 VA
Spannung	230/24 V
Dimmbar	Ja
mit Steckverbinder	mit Steckverbinder

### Artikelinfo

EAN	4000870706671
Garantie	5 Jahre
Interner Code	706.67
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Silber