

Artikelnummer:  
**70669**

EAN-Nummer:  
4000870706695



Name  
**MaxLED 1000 Basisset 3m Daylight IP44 Cover 6500K 35W 230/24V 60VA Silber Kst**

Hersteller **Paulmann**

#### Abmessungen

Verpackungsmaße BxHxL 13,4 x 18,8 x 7,3 cm

Länge 3 m

Gewicht netto 415 g

Erweiterbar auf max. 5,5 m

Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) H: 4 T: 12,5 mm



#### Leuchtmitteldaten

Entspricht Glühlampe 190 W

Anzahl Bestückung 1x

Nennlichtstrom 2.640 lm

Lebensdauer 30.000 h

Bemessungs-/Nutzlichtstrom 3300 lm

Bemessungsleistung 34 W

Bestückung 35 W

Farbtemperatur Bereich 6.500 K

Bestückung incl. 1x35 W

Leuchtmittelleigenschaft LED fest integriert

Farbwiedergabeindex > 80 Ra

Anzahl Brennstellen nv

#### Technische Daten

Spannung 230/24 V

Trafoleistung 40 VA

Dimmbar Ja

mit Steckverbinder mit Steckverbinder

#### Artikelinfo

EAN 4000870706695

Garantie 5 Jahre

Interner Code 706.69

Material Kunststoff

Lieferumfang Montageanleitung

Hersteller Paulmann

Farbe Silber