

# Starter Set Sicherheit

Artikel-Nr.: 143398A0



## Produkteigenschaften

- Starter Set für die zuverlässige Überwachung und mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Der Bewegungsmelder alarmiert bei Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105 °
- Der Fenster- und Türkontakt sorgt beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür für das Auslösen eines Alarms
- Komfortable Steuerung über die Homematic IP App
- Besonders zuverlässiges HmIP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland - keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich

## Technische Daten

Access Point:	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V)
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Bewegungsmelder:	
Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m
Fenster- und Türkontakt:	
Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	102 x 15 x 20 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	143398A0
EAN-Code	4047976433988
Kurzbezeichnung	HmIP-SK2
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm

## Lieferumfang

Home Control Access Point (Steckernetzteil, Netzkabel)
Bewegungsmelder- innen (Standfuß, Wandhalterung)
Fenster- und Türkontakt - optisch (Gehäuse in Weiß und Braun)
Batterien
Montagematerial
Bedienungsanleitungen