

M150

Maschinenschraubstock



- Spannbackenbreite: 150 mm
- Backenhöhe: 30 mm
- max. Backenöffnung: 150 mm
- Verpackungsmass: 405 x 220 x 80 mm



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**


M150

Maschinenschraubstock

Technische Details

Nettogewicht in kg	6,400
Verpackungshöhe in mm	80
Verpackungslänge in mm	400

Bruttogewicht in kg	6,800
Verpackungsbreite in mm	250
EAN Code	9120039905945



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**