

Ednet .living Smart Plug für den Außenbereich

84292 4054007842923



ednet eLiving Funksteckdose für den Außenbereich Empfängereinheit, IP44 Spritzwassergeschützt, schwarz

App gesteuerte Steckdose für den Außenbereich

ednet.living ist eine neue Smart Home Lösung auf der Basis von Wireless LAN und RF433-Technologie, um Ihnen eine einfach zu bedienende Steckdosen-Lösung zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Die ednet.living Steckdosen können via APP über Ihr Smartphone gesteuert werden. Somit sind Sie in der Lage, Ihre angeschlossenen Geräte wie zum Beispiel Lampen, Heizung oder Kaffeemaschine, an- und auszuschalten. Die neue ednet.living Serie, bietet viele systemkompatible Steckdosenadapter für den Innen- und Außenbereich an, um die Steuerung Ihrer elektronischen Geräte zu erleichtern. Der ednet Smart Plug ist eine Erweiterung für das ednet.living Starter Kit und dank des spritzwassergeschützten Gehäuses ideal für den Außenbereich geeignet. Über die Zentrale können bis zu 200 weitere Steckdosenadapter über eine Distanz von bis zu 30 m. verbunden werden. Des Weiteren unterstützt das System eine Timer-Funktion, die ein zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten Ihrer angeschlossenen Geräte ermöglicht. Mit der ednet.living APP steuern Sie Ihre elektronischen Geräte bequem von zu Hause oder unterwegs - einzige Voraussetzung ist eine WiFi oder 3G Verbindung.



- 1 Funktioniert nur mit ednet.living STARTER KIT
- 1 Zusätzliche Erweiterung für das ednet.living Starter Kit für den Außenbereich
- 1 Integrierte RF433-Technologie zur drahtlosen Übertragung
- 1 Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Anwendungen im Außenbereich
- 1 Kontrolliert Ihre elektronischen Geräte via ednet.living APP überall und jederzeit
- 1 Die Steckdosenadapter unterstützen eine maximale Schaltleistung von 3680 W bei 230 V/16 A

Lieferumfang

- 1 Outdoor Smart Plug
- 1 QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Ednet .living Smart Plug für den Außenbereich

84292 4054007842923

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	36	4,08	42,00	40,00	42,00	70560,00
Innen-VPE	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	10,50	17,00	6,20	1106,70

→ **Verpackungstyp:**

