

> MIDLAND GB1

Das erste PMR 446 Sprechfunkgerät für den Fahrzeugeinsatz!



MIDLAND bringt das erste PMR446 Fahrzeugfunkgerät auf den Markt. Das kleine und kompakte GB1 hat ein robustes Gehäuse mit Aluminium-Druckgussrahmen und garantiert dadurch eine hohe Haltbarkeit.

Durch die verwendete FM Modulation ist das GB1 unempfindlich gegen Störungen durch die Zündung von Fahrzeugmotoren.

Die festangeschlossene Magnetfußantenne und der fertig montierte Zigarettenanzünder-Stecker ermöglichen einen flexiblen und sofortigen Betrieb.

Das GB1 ist ideal zur Installation in Autos, Wohnmobilen oder auf Campingplätzen und kann mit jedem PMR446-Handfunkgerät in Reichweite kommunizieren.

- ▶ „Flip“-Funktion: Das Gerät kann wahlweise mit dem Lautsprecher nach unten oder nach oben montiert werden. Die Anzeige kann entsprechend um 180° gedreht werden.
- ▶ Rauschunterdrückung (Squelch), 9-stufig einstellbar
- ▶ Kanalsuchlauf (Scan)
- ▶ LCD Anzeige
- ▶ Festangeschlossene Magnetfußantenne
- ▶ Sendezeitbegrenzung (Time out Timer)*, abschaltbar
- ▶ Nachrausunterdrückung (Side Tone)
- ▶ Monitor Funktion
- ▶ Sendesperre bei belegtem Kanal (Busy Channel Lockout)*

*per PC-Setup einstellbar

Technische Daten:

- ▶ Frequenzbereich: 446.00625 - 446.09375 MHz
- ▶ 99 vorprogrammierte Kanalspeicher
- ▶ Kanalabstand: 12,5 KHz
- ▶ Sendeleistung: 0,5 W
- ▶ Stromversorgung: 12,6 V DC

Lieferumfang: GB 1 Funkgerät, Mikrofon und Klebehalterung, fest angeschlossene Magnetfußantenne mit 3,8 m Kabel Ø 3 mm, Montagebügel, Befestigungsschrauben, 12 V Anschlusskabel mit Zigarettenanzünder-Stecker

▶ Art.Nr. C1198

Alan Electronics GmbH