


3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 45 mm für 2
Schalter Anschlüsse in Gabelform



Allgemeine technische Daten		
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0
Eignung zur Verwendung		Leistungsschalter 3RV2
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Betriebsstrom Bemessungswert	A	63
Polzahl für Hauptstromkreis		3
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige



[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen


Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1AB>

CAX-Online-Generator



letzte Änderung:

09.02.2022 