

DIGITUS[®] CAT 6_A Keystone Modul, geschirmt



✓ Kategorie: 6_A

✓ Geschirmt

✓ 500 MHz

✓ RJ45-Buchse

Kurzbeschreibung

DIGITUS[®] CAT 6_A Keystone Modul, geschirmt, RJ45 auf LSA, werkzeugfreie Installation

Features

- Kabeleinführung: Rückseite
- Gehäuse: Vernickeltes, stoßfestes Zinkdruckgehäuse
- Kontakte: Phosphor, Bronze
- IDC Kontakte: Phosphor, Bronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV-Schutz
- Auflage: 50 µm Gold über 40 µm Nickel
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45 mm Stärke
- Steckzyklen: ≥ 750
- Durchmesser Cu-Leiter (AWG 26...22): Flexibel und massiv
- Kabelanschlusstyp: Werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 22-26
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B
- Konformität: Kategorie 6_A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002
- Zertifizierung: 3P
- Abmessungen: 20x14x34 mm
- Gewicht: ca. 22 g
- Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Verteilerfeldern (Modular)
- Passt zu Verteilerfeld Typ DN-91402, DN-91410, DN-91411, DN-91412, DN-91412S-ANP, DN-91413S-ANP, DN-91421, DN-91422, DN-91423, DN-91424
- Öffnungsmaß gemäß Keystone Standard 19,35x14,8 mm
- Durch kurze Bauform einfache Montage in Bodentanks, Aufputzrahmen, Verteilerfeldern und Tischgehäusen

Produktübersicht

Der Artikel "DN-93615" von DIGITUS[®] ist ein geschirmtes CAT 6_A Keystone Modul mit werkzeugfreier Installation, welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Seine kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6_A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

Artikelnummer Information

DN-93615

DIGITUS[®] CAT6_A Keystone Modul, geschirmt, Re-embedded, 500 MHz
gem. ISO/IEC 11801:2002, AM2:2009/09, werkzeugfreie Montage

Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

