

DIGITUS® CAT 6, Klasse EA, Keystone Modul, geschirmt



✓ Kategorie: 6, Klasse EA

✓ Geschirmt

✓ 250 MHz

✓ RJ45-Buchse

Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 6, Klasse EA, Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreie Installation

Features

- CAT 6, Klasse EA, für bis zu 250 MHz
- Vollgeschirmt
- Geeignet für 1 Gbit Ethernet
- Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
- Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- RJ45-Buchse für Patch Panel Montage
- Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35x14,8 mm
- Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels
- Kabeleinführung: Rückseite
- Gehäuse: Vernickeltes, stoßfestes Zinkdruckgehäuse
- Kontakte: Phosphor, Bronze
- IDC Kontakte: Phosphor, Bronze
- Auflage: 50 µm Gold über 40 µm Nickel
- Kabelanschlusstyp: Werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 22-26
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B
- Konformität: gem. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09

Produktübersicht

Das CAT 6, Klasse EA, Keystone Modul ermöglicht eine einfache und zeitsparende Installation in Verbindung mit exzellenten Messwerten. Das innovative Gehäusedesign bietet schnelle und sichere Aderkontaktierung ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen. Seine kompakte Bauform erlaubt eine Verlegung von 24 Ports in einer Reihe auf Verteilerfeldern mit einer Höheneinheit. Diese Fakten garantieren eine unkomplizierte Montage und Anschlussbeschriftung sowie eine hohe Ausfallsicherheit.

Artikelnummer Information

DN-93612-1 DIGITUS® CAT 6, Klasse EA, Keystone Modul, geschirmt, RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Montage

Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

