



QUALITY ★★★★★



Impact Plus

Displayportkabel mit absolut störungsfreier Signalübertragung und HDCP/DPCP-Support

Mit dem Impact Plus DisplayPort-Kabel von Oehlbach ist eine sichere Verbindung von zwei Geräten mit DisplayPort-Anschluss garantiert. Das 4-Sterne-Kabel mit hochwertigem OFC-Innenleiter ist 3-fach geschirmt und mit einem robusten und gleichzeitig hochflexiblem Kunststoffmantel versehen. 24 Karat vergoldete Kontakte und der Kunststoffstecker mit Metallhülle sorgen für maximale Kontaktsicherheit. Übertragungsraten von bis zu 25,92 GBit/s und eine maximale Auflösung von 5120x2880 Pixeln sind problemlos möglich. Das Impact Plus unterstützt mit HDCP und DPCP die aktuellsten Verschlüsselungssysteme.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ 20-PIN Stecker
- ✓ VESA Standard
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ Unterstützt HDCP und DPCP
- ✓ Auflösung bis 5K (5120x2880)
- ✓ Datenübertragung 25,92 GBit/s / 810 Mhz

Technische Daten

Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	3fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion	Kunststoffstecker mit Metallhülle

100% Contact

Flexible

VESA Standard

OFC
Oxygen free copper

3x Shielding

24 ct

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Impact Plus 100	9240	1 m	schwarz
Impact Plus 200	9241	2 m	schwarz
Impact Plus 300	9242	3 m	schwarz
Impact Plus 400	9243	4 m	schwarz

ANSCHLUSS	SIGNALART	SIGNALRICHTUNG
  Displayport Displayport	100101 011100 Daten	 Bi-Direktional