



QUALITY ★ ★ ★ ★ ★



Impact Plus M1

Robustes und hochflexibles Kabel für maximale Signalstabilität mit Displayport- und Mini Displayport-Anschluss

Das Impact Plus M1 sorgt für den verlust- und störungsfreien Signaltransport zwischen einem Gerät mit Displayport und einer weiteren Komponente mit Mini Displayport-Anschluss. Identische Eigenschaften wie beim Impact Plus garantieren auch beim Impact Plus M1 maximale Kontaktsicherheit und eine absolut sichere Verbindung. Das 3-fach geschirmte und mit einem robusten wie flexiblen Kunststoffmantel versehene 4-Sterne-Kabel liefert Übertragungsraten von bis zu 25,92 GBit/s und unterstützt bei einer maximalen Auflösung von 5120x2880 Pixeln sowohl HDCP als auch DPCP.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ 20-PIN Stecker
- ✓ VESA Standard
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ Unterstützt HDCP und DPCP
- ✓ Auflösung bis 5K (5120x2880)
- ✓ Datenübertragung 25,92 GBit/s / 810 Mhz

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Impact Plus M1 100	9250	1 m	schwarz
Impact Plus M1 200	9251	2 m	schwarz

Technische Daten

Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	3fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion	Kunststoffstecker mit Metallhülle

ANSCHLUSS	SIGNALART	SIGNALRICHTUNG
 Displayport	 100101 011100 Daten	 Bi-Direktional

100% Contact

Flexible

VESA Standard

OFC
Oxygen Free copper

3x Shielding

24 ct