



QUALITY ★ ★ ★ ★ ★

Phono PreAmp Pro

Verzerrungsarmer Phono-Vorverstärker für Plattenspieler mit MM- oder MC-Tonabnehmer

Der Phono PreAmp Pro von Oehlbach integriert Ihren Plattenspieler mit MM- oder MC-Tonabnehmer in bestehende hochwertige HiFi-Komponenten ohne dedizierten Phono-Eingang. Der rauscharme Vorverstärker ist mit vergoldeten Kontakten ausgestattet und garantiert eine stabile und sichere Verbindung zwischen dem Phono-Gerät und der HiFi-Anlage. Mit einem externen Netzteil ausgestattet, wiegt der Phono PreAmp Pro gerade einmal 100g und findet dank seiner kompakten Formensprache in jedem HiFi-Rack problemlos Platz. Die einzelnen Komponenten werden über analoge Stereo-Cinch-Anschlüsse verbunden.



Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ Für Moving-Magnet-Tonabnehmer
- ✓ Für Moving-Coil-Tonabnehmer
- ✓ Stromversorgung über externes Netzteil

Technische Daten

Arbeitsstrom	< 100 mA
Ausgangsspannung	(MM) / (MC) 600 mV
Eingangsempfindlichkeit	(MM) 5mV / (MC) 0,5mV
Gewicht	0,1 kg
Kanal Balance	(MM) < 0,5 dB / (MC) < 0,5 dB
Kanal Trennung	> 70 dB (MM), > 60 dB (MC)
Spannungsversorgung	18V/DC, 150 mA
Verzerrung	(MM) < 0,1 % / (MC) < 0,1 %
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 90%
Temperaturbereich:	-15 °C bis +50 °C
Signal-Rauschabstand	>72 dB (MM); >60 dB (MC)
Eingangsimpedanz	(MM) 50 Ohm (MC) 100 Ohm
Abmessungen	94 mm x 24 mm x 64 mm

 MM/MC Systems

 24 ct

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Phono PreAmp Pro	6060	1 Stk.	metallisch braun