



devolo Home Control Wassermelder

Technische Angaben

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42MHz
Reichweite	bis zu 20m im Haus, bis zu 100m außer Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
Verwendung	im Haus
Maße	28 x 85 x 23 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Kabellänge: 1,5 m Prüfkontakt: 25 x 40 x 8 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Temperatur (Betrieb)	-10° – 40°C
Umgebungsbedingungen	0 - 85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
LED	1
Taster	1
Batterie	CR 123A 3V
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Wassermelder

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Befestigungsmaterial Batterie

Einzeladapter

Artikelnummer:	9670 (DE,AT)
EAN:	4250059696709
Größe:	81 x 190 x 117 mm
Gewicht:	190g
WEEE Zusatzinformationen	
Gewicht WEEE:	55g
Papier (Grüner Punkt):	130g
Plastik (Grüner Punkt):	0g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0g

© 2016 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version 19.01.16