

Überschrift

COAST FL75 LED-Kopflampe

Highlights & Details

- Leuchtstärke: bis zu 405 Lumen*
- 3 Leuchtstufen (High/Med/Low)
- Separate Rotlichtfunktion
- Fokus: „Pure Beam Focus“
- Einhandbedienung
- Neigbarer Lampenkopf
- Helmclips zur Befestigung an Schutzhelmen
- Reflektierendes Kopfband

Beschreibung

Die FL75 Stirnleuchte kombiniert viele berühmte Coast Eigenschaften in einem Lampenkopf, welcher zeitgleich als Batteriefach dient.

Der erste Schalter dient zum Ein- Ausschalten des weißen Lichts, sowie zum durchschalten der 3 Leuchtstufen (High/Med/Low).

Mit dem zweiten Schalter wird die Rotlichtfunktion bedient, welche zur Erhaltung der Nachtsichtfähigkeit dient.

Durch die Fokusfunktion kann man ganz einfach durch Drehen des Fokusrings von einem sehr breiten Leuchtkreis für den Nahbereich zum „Bulls-Eye-Spot“ für den Fernbereich wechseln.

Die nur 105g leichte Kopflampe besitzt ein mit Reflektoren besetztes Kopfband, welches abnehmbar ist, damit der Träger von jeder Seite sichtbar ist.

Ausstattung

- „Pure Beam Focus“
- Spritzwassergeschützt IPx4 Standard
- Helm-kompatibel

Lieferumfang

- Coast FL75
- 3x AAA Batterien
- Helmclips

*Info

ANSI FL1 Standard