

Elektro-Kettensäge

UC4041A

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm

Leistungsfähige Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel

Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf. Sie ist Ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich. Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1800 W
Max. Ausgangsleistung	2400 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Schienenlänge	400 mm (16")
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 / 1,3 mm
Tank Kettenöl	200 ml
Länge des Netzkabels	0,3 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	5,3 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm
Gewicht ohne Kabel	4,7 kg

Spezifikationen

- Werkzeugloser Austausch von Werkzeugkette und Flansch
- Ergonomisches Design für eine gute Arbeitsposition.
- Automatische Kettenschmierung

EAN 0088381657914

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

158024-1

Kabelhaltehaken



191G17-7

Sägeschiene 90PX 40cm



191H03-4

Sägekette 90PX 40cm



419242-9

Sägekettenschutz



Optionales Zubehör

1910T9-4

Sägekettenöl Mineral Plus



1910U0-9

Sägekettenöl Biotop



1910U1-7

Sägekettenöl Biotop



191972-1

Kohlebürsten CB-132



191G15-1

Sägeschiene 90PX 30cm



191G16-9

Sägeschiene 35cm 90PX



191G17-7

Sägeschiene 90PX 40cm



191G23-2

Sägeschiene 91PX/VXL 30cm



191G24-0

Sägeschiene 91PX/VXL 35cm



191G25-8

Sägeschiene 91PX/VXL 40cm



191H01-8

Sägekette 90PX 30cm



191H02-6

Sägekette 90PX 35cm



191H03-4

Sägekette 90PX 40cm



191H10-7

Sägekette 91PX 30cm



191H11-5

Sägekette 91PX 35cm



195093-1

Sägekettenöl Mineral Plus



413G23-5

Sägekettenschutz



419242-9

Sägekettenschutz



419288-5

Sägekettenschutz 36x10cm



419559-0

Sägekettenschutz 33x10cm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

