



Artikelnummer 1161590
EAN 4007123093069

BESCHREIBUNG

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Design geschützt.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabellänge	10 m	Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Typ F (Schuko)
Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP44
Kabelfarbe	orange		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.44 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.3 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	21 cm x 22,5 cm x 8,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21 cm x 22,5 cm x 8,5 cm		

LIEFERUMFANG

BREMAXX Verlängerungskabel IP44