



Die neuen Akku-Geräte made in Europe. Für den professionellen Einsatz.

Akku-Bandschleifer BS/A



Zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen. Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung. Der Schleifarml kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden. Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Inkl. 4 Schleifbänder (je 2 Stück K 80 und K 180). Sicher aufbewahrt im formschönen und super-stabilen Kunststoffkoffer.

Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A (10,8 V) und Akku-Ladegerät LG/A.

Technische Daten:

10,8 V. Schleifband 10 x 330 mm (verfügbare Schleiffläche 10 x 110 mm). Schleifgeschwindigkeit 200 - 700 m/min. Länge 380 mm. Gewicht ca. 900 g (inkl. Akku).

NO 29 810



Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den

Inhalt.

Akku-Bandschleifer BS/A, einzeln

Wie oben beschrieben, mit 4 Schleifbändern. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton.

NO 29 812

- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für eine Leistungsfähigkeit, die mit der der netzgebundenen Pendants vergleichbar ist.
- Mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten. Keiner schafft mehr in dieser Leistungsklasse!
- Getriebeköpfe aus Alu-Druckguss für präzise Kugellagerpassungen. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich. Schlanke Geräte zum Anfassen!
- Alle Geräte mit balanciertem DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig.



Praktisch: Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen des Geräts.