



Elektronischer Piezo-Kristallzünder. Gas- und Luftzufuhr stufenlos einstellbar.



MICROFLAM-Gaslötset MGS

Zum Arbeiten mit offener Flamme oder über Katalysator mit Aufsätzen zum Löten, Heißschneiden, Brandmalen und Schrumpfen von Isolierschläuchen. Auch zum Ausbessern von Oberflächenfehlern in Holz (Risse, Dellen).

Elektronischer Piezo-Kristallzünder mit sicherer Gaszu- und -abschaltung. Gas- und Luftzufuhr sind stufenlos einstellbar. Hartlöten von filigranen Teilen mit Flammttemperaturen bis 1.300 °C. Arbeiten mit Aufsatzspitzen bis zu 500 °C. Relativ großer Gastank (20 ml) für langes, kontinuierliches Arbeiten. Auffüllbar mit normalen Butan-Gaspatronen für Feuerzeuge. Aufsätze: großes Wachs-Lackschabmesser, Hot Knife für das Schneiden auch dicker Kunststofffolien, 2 Brandmalerei-Spitzen (schräg und flachspitz), Lötspitze, Runddüse für Heißluftarbeiten und Schrumpfschlauchspiegel. Sonstiges Zubehör: Lötzinn, Abtropfschale mit Schwamm und Gabelschlüssel 7 mm zum Festziehen der Aufsatzspitzen. Ein praktischer Standfuß aus Edelstahl ermöglicht auch stationäres Arbeiten. Im Kunststoffkoffer mit stabiler Einlage aus PP. Jedes Teil hat seinen Platz!

NO 28 144



Praktischer Standfuß aus Edelstahl ermöglicht auch stationäres Arbeiten.