



Überragender Klang und erstklassiges Design, um Sie zu bewegen – und, um sich mit Ihnen zu bewegen.

Das charakteristische Design von Harman Kardon trifft in diesem leistungsstarken, voll ausgestatteten, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher auf überlegene Funktionalität: der Harman Kardon Go + Play. Mit seinen vier Treibern erfüllt er den Raum mit einem vollen Klangspektrum. Sein wiederaufladbarer Akku bietet bis zu 8 Stunden Musikgenuss und erlaubt Ihnen, Ihre Smartphones und Tablets über den USB-Anschluss aufzuladen. Verbinden Sie zwei Dual-Sound-fähige Harman Kardon Lautsprecher kabellos miteinander und erhöhen Sie so Ihren Musikgenuss. Der Go + Play ist ebenfalls aus hochwertigen Materialien hergestellt – sein Edelstahlgriff und Gitterstoff fügen Ihrer Inneneinrichtung oder Ihrem mobilen Lebensstil eine geschmackvolle Note hinzu.

Merkmale

- ▶ Kabelloses Bluetooth-Streaming
- ▶ Wiederaufladbarer Akku
- ▶ Dual-Mikrofon-Konferenzsystem
- ▶ Kabelloser Dual-Sound
- ▶ Hochwertige Materialien



Kabelloses Bluetooth-Streaming

Spielen Sie Ihre Musik kabellos über Bluetooth ab und genießen Sie den raumfüllenden Sound. Schließen Sie bis zu 3 Smart-Geräte gleichzeitig an und spielen Sie abwechselnd Musik ab.

Wiederaufladbarer Akku

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku bietet genug Strom für bis zu 8 Stunden Musikgenuss und lädt Ihre Geräte und Tablets über den USB-Anschluss auf.

Dual-Mikrofon-Konferenzsystem

Die Harman Echo- und Rauschunterdrückungstechnologie bietet kristallklare Konferenzgespräche.

Kabelloser Dual-Sound

Verbinden Sie zwei Dual-Sound-fähige Harman Kardon Lautsprecher kabellos miteinander und erhöhen Sie so Ihren Musikgenuss.

Hochwertige Materialien

Stoffveredelung und Edelstahlgriff betonen Ihre Inneneinrichtung und passen zu Ihrem mobilen Lebensstil.

Verpackungsinhalt

- 1 x Harman Kardon Go + Play
- 1 x Netzteil
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Sicherheitsdatenblatt
- 1 x Garantieschein

Technische Daten

- Bluetooth-Version: 4.1
- Support: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6
- Lautsprecher: 2 x Tieftöner (90 mm), 2 x Hochtöner (20 mm)
- Nennleistung: 4 x 25 W (AC-Modus)
- Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal/Rauschabstand: 80 dB (A-gewichtet)
- Batterietyp: 22.2Wh wiederaufladbarer Akku
- Netzteil: 19 V 3 A
- USB-Ladeanschluss: 5 V/2,1 A (5 V/0,5 A bei Musikwiedergabe)
- Audiowiedergabe: bis zu 8 Stunden (abhängig von Lautstärke und Inhalt)
- Akkuladedauer: 3 Stunden
- Abmessungen (B x T x H): 417,50 mm x 181,50 mm x 211,50 mm
- Gewicht: 3433 g
- Bluetooth®-Sendefrequenzbereich: 2402 MHz bis 2480 MHz
- Bluetooth®-Sendeleistung: 0 bis 9 dBm
- Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK/ $\pi/4$ -DQPSK / 8-DPSK

