

Features:

- * Studio USB Großmembran-Mikrofon
- * Richtcharakteristik: Niere oder 8
- * USB-Anschluss für direkten Betrieb am Computer
- * Kopfhörerausgang (3,5 mm Stereoklinke) für direktes Monitoring
- * Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
- * Class Compliant für MAC und PC
- * Keine zusätzlichen Treiber notwendig
- * Phantomspeisung über USB Port
- * Schalldruckpegel maximal: 134 dB (SPL)
- * Empfindlichkeit: -42 dBV/Pa (7,9 mV)
- * Farbe: Schwarz
- * Inklusive Spinne und USB-Kabel
- * Stromversorgung über USB
- * Gewicht: 280 g