

HP OfficeJet 200 Mobildrucker



Business-Druck – praktisch überall

Mit diesem leistungsstarken, tragbaren Drucker können Sie Ihr Büro überall einrichten – ein Netzwerk ist nicht erforderlich. Dieser schnelle, geräuschlose Drucker liefert mehr Seiten pro Patrone und bietet eine lange Akkubetriebsdauer.²



Highlights

- **Geschwindigkeit:** Mit Wechselstrom: Bis zu 10 S./Min. Schwarz; bis zu 7 S./Min. Farbe
- **Ausgabe der ersten Seite:** Mit Wechselstrom: Nur 12 Sek., Schwarz; Nur 14 Sek., Farbe
- **Konnektivität:** Standardmäßig 1 USB 2.0 + Wi-Fi
- **Display:** 5,08 cm (2,0 Zoll) MGD (Monochromes Grafikdisplay) mit hoher Auflösung

Einfaches Drucken unterwegs

- Drucken Sie einfach von Ihrem Laptop oder mobilen Geräten – kabellos, mit oder ohne Router.^{1,3}
- Druckbereit in wenigen Minuten. HP Auto Wireless Connect ermöglicht eine einfache Einrichtung.
- Dieser robuste, kompakte Drucker passt in Ihr Auto, den Rucksack und vieles mehr und ermöglicht so bequemes Drucken an jedem Ort.

Führen Sie das Feld an mit schnellen, einfachen mobilen Druckfunktionen

- Reduzieren Sie mit einer langen Akkubetriebsdauer die Unterbrechungen durch Ladevorgänge.
- Profitieren Sie mit Original HP Patronen von der höchsten Reichweite bei Druckern dieser Klasse.²
- Geschäftlichen Erfolg auf Schritt und Tritt im Blick. Meistern Sie den Arbeitstag mit hohen Druckgeschwindigkeiten.⁴
- Profitieren Sie mit einem großen und benutzerfreundlichen Bedienfeld von hoher Produktivität.

Leistungsstarke Qualität und Zuverlässigkeit

- Satte Akkuleistung für den Arbeitstag Sie können zu Hause, im Auto, im Büro und an vielen weiteren Orten aufladen.⁵
- Mithilfe der HP Fast Charge Technologie können Sie die Wechselstromquelle anschließen, um das ausgeschaltete Gerät innerhalb von 90 Minuten aufzuladen.⁶
- Minimieren Sie Unterbrechungen mit erstklassigem Design und geräuschloser Nutzung. Beeindrucken Sie Kunden ohne laute Unterbrechungen.
- Erhalten Sie bei jedem Ausdruck hochwertige Drucke mit einem Drucker, der für einen zuverlässigen Betrieb konzipiert wurde.



HP Mobile Printing



High performance



Legendary HP reliability



Control simplicity

Technische Daten

Funktionen	Drucken
Druckgeschwindigkeit	Mit Wechselstrom: bis zu 10 S./Min.; Mit Akkustrom: bis zu 9 S./Min. ISO Schwarz (A4); Mit Wechselstrom: bis zu 7 S./Min.; Mit Akkustrom: bis zu 6 S./Min. ISO Farbe (A4) Ausgabe der ersten Seite: Mit Wechselstrom: nur 12 Sek.; Mit Akkustrom: nur 12 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit); Mit Wechselstrom: nur 14 Sek.; Mit Akkustrom: Nur 15 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit)
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (gerendert) beim Drucken über den Computer Schwarzweiß; Bis zu 4.800 x 1.200 dpi optimiert in Farbe (beim Drucken über einen Computer und 1.200 Input-dpi)
Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahldruck
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 3 mm; Unten: 3 mm; Links: 3 mm; Rechts: 3 mm; Maximaler Druckbereich: 209,9 x 349,6 mm
Druckersprachen	HP PCL 3 GUI
Druckfunktionen	Randloser Druck: Ja (bis 127 x 177 mm)
Nummer der Druckpatrone	2: 1 Schwarz, 1 Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Funktion für mobiles Drucken	Ja
Monatliche Leistungskapazität	Bis zu 500 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 100 bis 300
Automatischer Papiersensor	Ja
Prozessgeschw.	525 MHz
Anzeigegerät	5,08 cm (2,0 Zoll) MGD (Monochromes Grafikdisplay) mit hoher Auflösung
Wireless-Funktionalität	Ja
Konnektivität	Standard 1 USB 2.0 + Wi-Fi
Netzwerkfunktionen	Wi-Fi + Wi-Fi Direct
Speicher	Standard 128 MB DDR3; Maximum 128 MB
Kompatibilität der Speicherkarte	Kein
Druckmedien	Normalpapier, HP Fotopapier, HP Broschüren- oder Professional- Papier matt, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere Inkjet-Fotopapiere, andere Inkjet-Papiere matt, andere Inkjet-Papiere glänzend, Normalpapier, leicht/recycelt
Medienformate	unterstützt A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (UIS); Briefumschläge (A2, C5, C6, DL); Foto (10 x 15 cm); angepaßt: 76,2 x 216 bis 101 x 355,6 mm
Umgang mit Medien	Papierzuführungskapazität: Bis zu 50; bis zu 5 Transparentfolien; bis zu 5 Briefumschläge; Bis zu 20 Karten; Bis zu 20 Fotopapier Duplex-Druck; Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)
Papiergewicht	Unterstützt: 60 bis 300 g/m ² ; Empfohlen: 75 g/m ²

Lieferumfang	CZ993A: HP OfficeJet 200 Mobildrucker; HP 62 Setup Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone; HP 62 Setup Schwarz Tintenpatrone; Software-CD; Setup-Poster; Netzkabel
Zubehör	M9L89A HP OfficeJet 200 Serie Akku Q6282A HP Mobildrucker- und Notebook-Tasche
Zubehör	N9J71AE HP 62 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen C2P04AE HP 62 Schwarz Original Tintenpatrone ca. 200 Seiten C2P06AE HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone ca. 165 Seiten C2P05AE HP 62XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 600 Seiten C2P07AE HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 415 Seiten CHP710 HP All-in-One-Druckpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm CHP210 HP Druckerpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8, Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8, Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB; Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB
Software im Lieferumfang enthalten	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 364 x 186 x 69 mm; Maximum: 364 x 260 x 214 mm (bei geöffnetem Zufuhrfach)
Paketabmessungen (B x T x H)	495 x 119 x 243 mm
Druckergewicht	2,1 kg (2,2 kg mit Akku)
Verpackungsgewicht	3,6 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerung	Temperatur: -40 bis 60° C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 5,4 B(A) (Präsentationsmodus); 6,0 B(A) (Standardmodus); 6,2 B(A) (schneller Entwurfsmodus); Schalldruckpegel: 42 dB(A) (Präsentationsmodus); 47 dB(A) (Normalmodus); 49 dB(A) (schneller Entwurfsmodus)
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 200 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz Verbrauch: 15 Watt (in Betrieb), 0,17 Watt (manuell ausgeschaltet), 3,9 Watt (Standby), 1,14 Watt (Ruhemodus). Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil
Zertifizierungen	ENERGY STAR-zertifiziert: Ja
Ursprungsland	Produkt aus Thailand
Garantie	1 Jahr kommerzielle Garantie auf Hardware; Web-Support rund um die Uhr;
Service und Support	UG196E HP Care Pack Standard-Austauschservice für Officejet Drucker, 3 Jahre UG072E HP Care Pack Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Officejet Drucker, 3 Jahre UG245E HP Care Pack Support mit Rückgabeservice für Officejet Drucker, 3 Jahre (UG196E: alle EMEA-Länder außer Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei, UG072E: Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, UG245E: Mittlerer Osten, Afrika, Südafrika, Israel, Türkei)

Fußnoten

¹ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Wi-Fi Direct®-Signal eines Wi-Fi-Direct-fähigen All-in-One-Geräts oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. ² Die Aussagen zur Seitenreichweite basieren auf einem im Oktober 2015 durchgeführten Vergleich aller mobilen Inkjet-Farbrucker unter Berücksichtigung der von IDC für Q2 2015 gemeldeten Marktanteile und der von den Herstellern veröffentlichten technischen Daten. ³ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker. Weitere Informationen zum Drucken und zu möglicherweise erforderlichen Apps finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁴ Die Druckgeschwindigkeiten können je nach Stromquelle variieren. Ausgenommen sind die ersten ISO-Testseiten. Details unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. ⁵ Unterstützt USB-Ladevorgänge im AUS-Modus bei Verbindung mit einem USB-Ladeanschluss mit einer Mindestladeleistung von 1 A. ⁶ HP Fast Charge Technologie lädt Ihren Standardakku innerhalb von 90 Minuten um bis zu 90 % auf, wenn das ausgeschaltete Drucksystem über eine Wechselstromquelle geladen wird. Bei eingeschaltetem Drucker kann sich die Ladedauer verlängern und diese ist abhängig von der Art der Gerätenutzung.



hp.com

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

4AA6-4371DEE, April 2016

