



Artikelnummer : 846901100000
Tischleuchte Tubac 1flg
469 TUBAC

* Integrierter Dimmer :

Leuchtmittel 1

Anzahl : 1
 Sockel : LED
 max.Watt : 7 W
 Energieverbrauch : 7,7 kWh/1000h
 Spannung :
 Lumen : 520 lm
 Kelvin : 6500 K Tageslichtweiss
 Farbwiedergabe : 80 CRI

Materialausführung

Kunststoff
 Schwarz

Produktabmessungen

Breite : ↔ 125 mm
 Höhe : ↑ 560 mm
 Tiefe : ↗ 350 mm

Zusatzinformation

Mit den Tisch- bzw. Schreibtischleuchten der Serie TUBAC können Sie das Licht dorthin lenken, wo Sie es am meisten benötigen. Diese LED-Leuchte in Schwarz erzeugt nach dem Einschalten augenblicklich kräftiges Licht. Der eingebaute USB-Anschluss sowie die Möglichkeit des stufenlosen Dimmens und des Farbtemperaturwechslers unterstützen bequemes Arbeiten. Die gleichmäßige Lichtverteilung reduziert übermäßiges Blenden sowie Augenschmerzen und hilft somit konzentriert tätig zu sein!

Technische Daten

Leuchtmittel : LED
 Lebensdauer : 20000 H
 Schaltzyklen : 15000 x ON/OFF
 Betriebsspannung : 220V - 240V ~ 50Hz - 60Hz
 Schutzklasse : III
 IP Klassifikation : IP 20

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle n der Energieeffizienzklasse : G

Händlerinformation

Warenzollnummer : 94052040000
 EAN Code :



Verpackungsmaße und -gewicht

Breite : ↔ 85 mm
 Höhe : ↑ 470 mm
 Tiefe : ↗ 175 mm
 Gewicht Netto : 1,08 kg
 Gewicht Brutto : 1,34 kg