

# XCell Work 20 Watt LED Arbeitsscheinwerfer mit 3 Leuchtstufen!

## ▶▶▶ XCell Work 20W LED Arbeitsscheinwerfer

**LED Akku-Arbeitsscheinwerfer mit 3 Leuchtstufen,  
austauschbarem Akku und USB-Ausgang.**

- 12V-Kfz-Ladekabel
- 110-240V-Ladenetzteil mit 2 A Ladestrom
- USB-Ausgang zum Laden mobiler Geräte (1A)
- Leistung: 20 Watt
- COB-LED (Chip-On-Board)
- Lichtstärke: 1600 / 800 / 400 Lumen
- Abstrahlwinkel: 120°
- Öl- und spritzwassergeschützt (IP65)
- Material: Aluminium und Stahl
- Li-Ion Akku 8800 mAh, 65 Wh
- Ladezeit: ca. 6 Std. (230 V) / 20 Std. (12 V)
- Betriebszeit: 3,5 Std. / 6,5 Std. / 13 Std.
- Abmessungen: 205x155x285 mm
- Gummierter Handgriff
- magnetischer Standfuß
- Lieferumfang: je 1x Lampe, austauschbarer Akku, 12V Ladekabel, 110-240V Ladenetzteil

**NEU!**

Bezeichnung	Artikel-Nr.
XCell Work 20W LED Arbeitsscheinwerfer	140966
Ersatz-/Reserveakku für XCell Work 20W	141056



**Optional**



Bitte notieren Sie Ihre Bestellung:

Artikel	Bestell-Nr.	Menge
XCell Work 20W LED Arbeitsscheinwerfer	140966	
Ersatz-/Reserveakku für XCell Work 20W	141056	

Kundennummer:

Firmenstempel:

Gleich bestellen!

**Bestellfax an +49 (0)9771 6288-22**

