

Art.Nr. 35201

LED Wandleuchte JUNA

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
- Leuchtenkörper matt aus Polycarbonat
- 1 warmweiße Epistar LED, 6.0W
- 3000K, 380 Lumen
- Energieeffizienzklasse A
- integriertes LED Vorschaltgerät
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940352016
Zolltarifnummer:	94054099000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Polycarbonat
Farbe:	graphit
CE:	ja
Integriertes Vorschaltgerät:	ja
Schutzgrad IP:	54

Abmessung Produkt in mm

Länge:	120.00
Breite:	50.00
Tiefe:	180.00

Elektrische Daten

Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	I
Stromstärke in mA:	50
Nennleistungsaufnahme in W:	6.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	6.00
Nennlebensdauer in Stunden:	30000
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen:	
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Trafo Leistung in W:	10.00
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	10-20V DC
Trafo Schutzgrad (IP):	54

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	1
Nennlichtstrom in Lumen:	380
Bemessungslichtstrom in Lumen:	380
Farbtemperatur in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabe in Ra:	80
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall:	15000



Art.Nr. 35201

LED Wandleuchte JUNA

Hersteller: HEITRONIC



Verpackung

Verpackungsart: HEITRONIC Vollverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	60
Tiefe:	125
Höhe:	190
Nettogewicht in kg:	0.557
Bruttogewicht in kg:	0.686
Verpackungseinheit:	24

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	260
Tiefe:	385
Höhe:	390
Bruttogewicht in kg:	14.24
Palettenmenge:	768

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10