

Art.Nr. 35279

Wandleuchte HOJA

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
- Leuchtenkörper matt aus Glas
- 230V AC, IP54
- E27, max. 26W (nicht enthalten)
- mit Abschattungsplatte
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940352795
Zolltarifnummer:	94054099000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Glas
Farbe:	graphit
CE:	ja
Schutzgrad IP:	54

Abmessung Produkt in mm

Breite:	260.00
Höhe:	106.00
Tiefe:	80.00

Elektrische Daten

Fassung:	E27
Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V
Schutzklasse:	I
Diese Leuchte ist geeignet für die Leuchtmittel der Energieklassen:	
Trafo Schutzgrad (IP):	54

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	1
----------------------------------	---

Verpackung

Verpackungsart:	HEITRONIC Vollverpackung
-----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	275
Tiefe:	115
Höhe:	90
Nettogewicht in kg:	0.954
Bruttogewicht in kg:	1.08
Verpackungseinheit:	12

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	355
Tiefe:	385
Höhe:	290
Bruttogewicht in kg:	13
Palettenmenge:	252



Art.Nr. 35279

Wandleuchte HOJA

Hersteller: HEITRONIC



Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10