

Art.Nr. 35375

Wandleuchte ABAJO

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
- Leuchtenkörper matt aus Glas
- GU10, max. 11W LED (nicht enthalten)
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940353754
Zolltarifnummer:	94054099000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Glas
Farbe:	graphit
CE:	ja
Schutzgrad IP:	54

Abmessung Produkt in mm

Breite:	68.00
Höhe:	80.00
Tiefe:	930.00

Elektrische Daten

Fassung:	GU10
Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V
Schutzklasse:	I
Nennleistungsaufnahme in W:	11.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	11.00
Diese Leuchte ist geeignet für die Leuchtmittel der Energieklassen:	
Trafo Schutzgrad (IP):	54

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	1
----------------------------------	---

Verpackung

Verpackungsart:	HEITRONIC Vollverpackung
-----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	80
Tiefe:	105
Höhe:	90
Nettogewicht in kg:	0.31
Bruttogewicht in kg:	0.37
Verpackungseinheit:	18

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	265
Tiefe:	295
Höhe:	230
Bruttogewicht in kg:	6.8
Palettenmenge:	504

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10

