

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Tiefbrunnenpumpe MSC 4/1 M	30176	24 Monate	
		4011458301768		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Verp. Einheit (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe	
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	
17,50	21,00	52,00	13 / 13,7	

Tiefbrunnenpumpe MSC 4/1 M

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Professionelle und sehr leistungsstarke 1-stufige Tiefbrunnenpumpe.
 Durch das hochwertige Messing-Laufrad und den kraftvollen Motor erreicht diese Pumpe eine große Förderhöhe.
 Das Hydrauliksystem dieser Pumpe ist zudem extrem sandsicher bis zu einem Sandanteil von 0,15% in der Förderflüssigkeit.
 Der Außendurchmesser beträgt 98 mm und ist somit in einem Brunnen ab einem Durchmesser von 100 mm einsetzbar.

Technische Daten:

Leistung P1/P2:	1.300 Watt
Netzspannung:	220-240 V / 50 Hz
Förderhöhe in m / bar:	56 m / 5,6 bar
Fördermenge:	3.000 l/h
Fördermenge 50 m:	900 l/h
max. Sandanteile	0,15%
Max. Temperatur:	35 °C
Eintauchtiefe:	12 m
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Gehäuse:	high-grade-steel
Laufrad:	1x Messinglaufrad
Kabel:	15 m, H07RN-F 4 G 0,75

Lieferumfang:

Ablasseil
 Kabel 15 m
 Schaltkasten mit Überlastsicherung

Prüfzeichen:



**Peripher-Pumpensystem
mit Messinglaufrad**