

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Teichbelüftungspumpe API 100/1	30430	24 Monate	
		4011458304301		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) brutto
34,0	34,0	22,0	10,0	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) net. / brut.	
16,0	10,8	10,0	0,65 / 0,8	
Teichbelüftungspumpe API 100/1		Menge / Palette:	504	
		Menge / LKW:	16.632	

Kurzbeschreibung:

Teichbelüftungspumpe für Netzanschluss im Innenbereich mit einem Belüftungsausgang. Durch die effektive Sauerstoffzufuhr werden die Lebensbedingungen für Fische im Teich entscheidend verbessert. Filterergebnis und Wasseraufbereitung werden verbessert.

Technische Daten:

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme max.: 2,2 Watt
 Fördermenge Luft: 90 l/h
 Eintauchtiefe Belüftungsstein max.: 0,5 m
 Anschlusskabel: 1,3 m / H03VVH2-F

Lieferumfang:

1 x 10 m Schlauch
 1 x Rückschlagventil
 1 x Belüftungsstein (Ø 25 x 4 mm)



Prüfzeichen:

