

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt  Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25  www.tip-pumpen.de	Teichbelüftungspumpe API 1000/4	30431	24 Monate	
		4011458304318		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE (Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) brutto</b>
38,0	29,0	45,0	9,1	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
27,5	17,7	21,2	2,8 / 3,2	
<b>Teichbelüftungspumpe API 1000/4</b>		<b>Menge / Palette:</b>	128	
		<b>Menge / LKW:</b>	4.224	

### Kurzbeschreibung:

Regelbare leistungsstarke Teichbelüftungspumpe für Netzanschluss im Innenbereich mit 4 Belüftungsausgängen. Durch die effektive Sauerstoffzufuhr werden die Lebensbedingungen für Fische im Teich entscheidend verbessert. Lieferung inklusive umfangreichem Anschlusszubehör: 4 x 10 m Belüftungsschläuche, 4 Rückschlagventile, 3 Belüftungssteine Ø 2,5 cm und eine Belüftungskugel Ø 5 cm.

### Technische Daten:

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz  
 Leistungsaufnahme max.: 12 Watt  
 Fördermenge Luft: 450 - 900 l/h  
 Eintauchtiefe: 0,5 m bei höchster Stufe  
 Belüftungssteine max.: 5 m / H03VVH2-F  
 Anschlusskabel:

### Lieferumfang:

4 x 10 m Schlauch  
 4 x Rückschlagventil  
 3 x Belüftungsstein (Ø 25 x 4 mm)  
 1 x Belüftungsstein (Ø 50 x 4 mm)

### Prüfzeichen:

