

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie		
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Zimmerbrunnenpumpe</b> <b>WPZ 450 R</b>	<b>30420</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>		
		4011458304202			
	<b>Masterbox Informationen</b>				
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b> <b>brutto</b>	<b>VPE</b> <b>(Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>		
26,0	23,0	30,0	6,5	12	
<b>Artikel Informationen</b>					
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b> <b>net. / brut.</b>	<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>			
12,1	7,0	13,7	0,4 / 0,5	1	

<b>Zimmerbrunnenpumpe</b> <b>WPZ 450 R</b>	<b>Menge / Palette:</b>	840
	<b>Menge / LKW:</b>	27.720

**Kurzbeschreibung:**

Springbrunnenpumpe für den Innenbereich. Ideal für Zimmerbrunnen, Aquarien o.ä. Komplett mit Teleskopsteigrohr und Wasserspieldüse. Durch die sehr kompakte Bauweise sehr gut einbaubar. Förderleistung stufenlos regelbar. Sicherer Stand durch Saugfüße.

**Technische Daten:**

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz  
 Motor: 6 Watt  
 Förderhöhe Druck max.: 0,8 m  
 Fördermenge max.: 200 - 450 l/h  
 Pumpengehäuse: Kunststoff  
 max. Eintauchtiefe: 1 m  
 Anschlusskabel: 1,6 m / H03VV-F  
 Pumpenausgang: Ø 13 mm

**Lieferumfang:**

- Pumpe, inklusive 1x Teleskopsteigrohr und 1x Wasserspieldüse



**Prüfzeichen:**

