

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Wasserspielpumpe</b> <b>WPS 1000 R</b>	<b>30421</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458304219		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg) brutto</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>VPE (Stk.)</b>
30,0	29,0	32,0	8,0	
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht (kg) net. / brut.</b>	
27,0	14,0	15,0	1,6 / 1,9	
<b>Wasserspielpumpe</b> <b>WPS 1000 R</b>		<b>Menge / Palette:</b>	<b>160</b>	
		<b>Menge / LKW:</b>	<b>5.280</b>	

### Kurzbeschreibung:

Leistungsstarke, standfeste Pumpe für den Einsatz in Teichen und Zierbrunnen im Innen- und Außenbereich. Neben den Aufsätzen für 2 verschiedene Wasserspiele und dem vertikal justierbarem Teleskopsteigrohr verfügt dieses Modell auch über ein 3-Wege-Ventil mit einem separatem Schlauchanschluss. Geeignet zur Gestaltung von Wasserspielen, Bachläufen, Wasserfällen oder zum Betrieb von Filtersystemen.

### Technische Daten:

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz  
 Motor: 16 Watt  
 Förderhöhe max.: 1,5 m  
 Fördermenge max.: 1.000 l/h  
 max. Eintauchtiefe: 2 m  
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F  
 Pumpenausgang: 19,17 mm (½" IG)  
 Korngröße: 3 mm  
 Max. Temperatur Medium: 35 °C  
 Teichvolumen: 2.500 l

### Lieferumfang:

Vertikal justierbares Teleskopsteigrohr mit  
 2 Wasserspieldüsen und Kugelgelenk  
 1 x Reduzierstück  
 1 x Schlauchanschlussstück (15, 20 & 25 mm)  
 1 x 3-Wege-Ventil  
 1 x Filterschwamm

### Prüfzeichen:

